



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power-forkobling er designet til optimal ydeevne for 100 og 150 W CDM-lyskilder – ideelt, hvis der er brug for lys med høj intensitet.


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,35 mA
Bredde på startstrøm	,50 ms
Startstrømspids (maks.)	50 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	6
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	2,0 m
Stiktype	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 60 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	85 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/S

Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning VDE-certifikat VDE-EMV-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091052330
Beskrivelse af lokal kode	2049016833
Ordrekode	91052330
Materialenr. (12NC)	913700614066
Lokal ordrekode	2049016833
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500910523
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500910530

PrimaVision Power for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

