



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Powerdon är designad för optimal prestanda med 100 W och 150 W CDM-lampor, idealisk där hög ljusstyrka är viktig


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,35 mA
Ingående ström, bredd	,50 ms
Startströmstopp (max)	50 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ 6 B) (nom)	
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	2,0 m
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +60 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	85 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/S

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning VDE-certifikat VDE-EMV-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091052330
Beskrivning av lokal kod	7981633
Beställningsnummer	91052330
Materialnummer (12NC)	913700614066
Lokal kod	7981633
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500910523
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500910530

PrimaVision Power for CDM

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

