



# HF-Regulator II til TL-D-lysstofrør

## HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Elektronisk højfrekvensforkobling med dæmpning, med den analoge protokol (1-10 V) til TL-D-lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

### Produkt data

| Drift og el                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indgangsspænding                              | 220 til 240 V                                                                                              |
| Linjefrekvens                                 | 50 to 60 Hz                                                                                                |
| Indgangsfrekvens                              | 50 til 60 Hz                                                                                               |
| Jordafledningsstrøm (maks.)                   | 0,5 mA                                                                                                     |
| Bredde på startstrøm                          | 0,40 ms                                                                                                    |
| Startstrømspids (maks.)                       | 45 A                                                                                                       |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) | 12                                                                                                         |
| Ledningsføring                                |                                                                                                            |
| Stiktype på indgangsterminal                  | WAGO 251 universalstik [Velegnet til både automatisk ledningsføring (ALF og ADS) og manuel ledningsføring] |
| Stiktype, udgangsterminaler                   | WAGO 251 universalstik [Velegnet til både automatisk ledningsføring (ALF og ADS) og manuel ledningsføring] |


| Temperatur                        |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Omgivende temperaturområde        | -20 °C til 50 °C                               |
| Lysstyringssystemer og dæmpning   |                                                |
| Lysstyringsgrænseflade            | 1-10V                                          |
| Mekanik og armaturhus             |                                                |
| Armaturhus                        | L 359x39x22                                    |
| Godkendelse og anvendelsesområde  |                                                |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse]                       |
| Indeks over energieffektivitet    | A1 BAT                                         |
| Sikkerhedsstandard                | IEC 61347-2-3                                  |
| Miljøstandard                     | ISO 14001                                      |
| Godkendelsesmærkninger            | CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat |
| Produktdata                       |                                                |
| Ordreprodukt navn                 | HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz             |

## HF-Regulator II til TL-D-lysstofrør

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Det fulde produkt navn       | HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                     | 871150091366130                    |
| Beskrivelse af lokal kode    | 2049051911                         |
| Ordrekode                    | 91366130                           |
| Materialenr. (12NC)          | 913700614666                       |
| Lokal ordrekode              | 2049051911                         |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1                                  |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711500913661 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711500913678 |

### Målskitse



| Product                            | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 22 mm | 359 mm | 350 mm | 39 mm |

