



# HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

## HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Ballast électronique haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes TL-D

### Données du produit


| Fonctionnement et électricité                           |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée                                        | 220 à 240 V                                                                                      |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz                                                                                      |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz                                                                                       |
| Courant de fuite (max.)                                 | 0,5 mA                                                                                           |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 0,40 ms                                                                                          |
| Pic de courant d'appel (max.)                           | 45 A                                                                                             |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 12                                                                                               |
| Câblage                                                 |                                                                                                  |
| Type de connecteur bornes d'entrée                      | Connecteur universel WAGO 251<br>[Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel] |
| Type de connecteur bornes de sortie                     | Connecteur universel WAGO 251<br>[Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel] |
| Température                                             |                                                                                                  |
| Gamme de températures ambiantes                         | -20 °C à 50 °C                                                                                   |

| Commandes et gradation        |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Interface de commande         | 1-10V                                          |
| Mécanique et boîtier          |                                                |
| Corps du luminaire            | L 359x39x22                                    |
| Approbation et application    |                                                |
| Indice de protection          | IP20 [Protection des doigts]                   |
| Classe énergétique            | A1 BAT                                         |
| Norme de sécurité             | IEC 61347-2-3                                  |
| Norme environnementale        | ISO 14001                                      |
| Homologation                  | Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV |
| Données du produit            |                                                |
| Nom du produit de la commande | HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz             |
| Nom de produit complet        | HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz             |
| Code EOC                      | 871150091366130                                |
| Code de commande              | 91366130                                       |
| Code 12NC                     | 913700614666                                   |
| Code de commande local        | HFR418TLDEII                                   |
| Quantité par pack             | 1                                              |

# HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500913661 |
| Conditionnement par carton | 10            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500913678 |

## Schéma dimensionnel



| Product                            | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 22 mm | 359 mm | 350 mm | 39 mm |

