



HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL-D

HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Balast electronic de înaltă frecvență cu dimming, folosind protocolul analogic (1-10 V) pentru lămpi TL-D. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Tip conector borne de ieșire	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]	
Frecvență linie	50 to 60 Hz		
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz		
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA		
Lățime curent de pornire	0,40 ms		
Vârf curent de pornire (max.)	45 A		
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	12		
Cablaj		Temperatură	
Tip conector borne de intrare	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]	Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 50 °C
		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
		Interfață sistem de comandă	1-10V
		Sistem mecanic și carcasă	
		Carcasă	L 359x39x22
		Aprobare și aplicație	
		Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
		Indice de eficiență energetică	A1 BAT

HF-REGULATOR II pentru surse de iluminat TL-D

Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091366130

Cod de comandă	91366130
Număr material (12NC)	913700614666
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500913661
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500913678

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

