



HF-PERFORMER II Xtreme pro TL-D

HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme je jedinečná technologie X společnosti Philips, jež pro světelné zdroje zaručuje nejvyšší doživotní spolehlivost a umožňuje dosahovat mimořádně dlouhé a spolehlivé životnosti systému HF s indexem energetické účinnosti (CELMA EEI) A2.


Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Maximální teplota (max.)	
Vstupní napětí	220 až 240 V	75 °C	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Mechanické a materiály	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Tělo	
Šířka náběhového proudu	0,270 ms	L 360x30x28	
Špička náběhového proudu (max.)	18 A	Certifikace a použití	
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28	Kód ochrany proti vniknutí	
		IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]	
		Index energetické účinnosti	
		A2	
		Bezpečnostní standard	
		IEC 61347-2-3	
		Norma pro ochranu životního prostředí	
		ISO 14001	
		Certifikační značky	
		Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV	
Prodrátování		Označení a balení	
Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	Objednací název produktu	
Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	
		Celý název výrobku	
		HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	
		Full EOC	
		871150091200830	
		Objednací kód	
		91200830	
		Číslo materiálu (12NC)	
		913700617766	
		Číslování SAP – počet v balení	
		1	
		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	
		8711500912008	
Teplota okolí			
Rozsah okolních teplot	-25 °C až 60 °C		
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C		

HF-PERFORMER II Xtreme pro TL-D

Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500912015

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

