



HF-PERFORMER II Xtreme til TL5- og TL-D-lysstofrør

HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme er et unikt X-teknologi-produkt fra Philips, hvilket giver garanti for den højeste grad af driftssikkerhed i lyskildernes levetid og sikrer HF-systemet ekstra lang og driftssikker levetid med energieffektivitetsindekset (CELMA EEI) A2.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Bredde på startstrøm	0,270 ms
Startstrømspids (maks.)	18 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	28
Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	WAGO 251 universalstik [Velegnet til både automatisk ledningsføring (ALF og ADS) og manuel ledningsføring]
Stiktype, udgangsterminaler	WAGO 251 universalstik [Velegnet til både automatisk ledningsføring (ALF og ADS) og manuel ledningsføring]


Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-25 °C til 60 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	L 360x30x28
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Indeks over energieffektivitet	A2
Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

HF-PERFORMER II Xtreme til TL5- og TL-D-lysstofrør

Det fulde produkt navn	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091200830
Ordrekode	91200830
Materialenr. (12NC)	913700617766
Lokal ordrekode	2049050608
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500912008
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500912015

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

