



HF-PERFORMER EII Xtreme für TL-D/TL5 Lampen

HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer II Xtreme besticht durch seine hohe Zuverlässig, sehr geringe Ausfallrate und hohe Energieeffizienz. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 (Xtra) und TL-D (Xtra/Xtreme) eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite	0,270 ms
Einschaltstrom (max.)	18 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28
Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]

Anschlussklemme sekundär	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C
Gehäusetemperatur (Max)	75 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	L 360x30x28
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Energieeffizienzindex	A2

HF-PERFORMER EII Xtreme für TL-D/TL5 Lampen

Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3
Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091200830

Bestellcode	91200830
Material-Nr. (12NC)	913700617766
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500912008
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500912015

Abmessungsskizzen

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

