



HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

O HF-Performer Xtreme representa uma tecnologia X exclusiva da Philips que garante a mais elevada fiabilidade no tempo de vida útil das lâmpadas e possibilita uma vida útil do sistema HF excepcionalmente longa e fiável com um índice de eficiência energética (CELMA EEI) de A2.

Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Largura da corrente de irrupção	0.270 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	18 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	28

Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]

Temperatura	
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C

Características mecânicas e compartimento	
Corpo	L 360x30x28

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Índice de eficiência energética	A2
Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

Nome do produto completo	HF-P XT 136 TL-D EII 220-240V 50/60HZ
Código do produto completo	871150091200830
Código de encomenda	91200830
N.º material (12NC)	913700617766
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500912008

Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500912015

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

