



HF-PERFORMER II Xtreme pro TL-D

HF-P XT 236 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme je jedinečná technologie X společnosti Philips, jež pro světelné zdroje zaručuje nejvyšší doživotní spolehlivost a umožňuje dosahovat mimořádně dlouhé a spolehlivé životnosti systému HF s indexem energetické účinnosti (CELMA EEI) A2.

Údaje o produktu


Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu	0,350 ms
Špička náběhového proudu (max.)	31 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	12
Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]
Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-25 až 60 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C

Maximální teplota (max.)	75 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	L 360x30x28
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Index energetické účinnosti	A2
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednávací název produktu	HF-P Xt 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HF-P XT 236 TL-D EII 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091202230
Objednávací kód	91202230
Číslo materiálu (12NC)	913700617866
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500912022

HF-PERFORMER II Xtreme pro TL-D

Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500912039

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

