

# PHILIPS

## Lighting



# HF-PERFORMER II Xtreme για λαμπτήρες TL5/TL-D

## HF-P XT 236 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

Βελτιώστε την ποιότητα της εφαρμογής με στιβαρή τεχνολογία της διάταξης οδήγησης. Το HF-Performer Xtreme είναι μια μοναδική τεχνολογία αιχμής X-technology της Philips που εγγυάται τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και την υψηλότερη αξιοπιστία κατά τη διάρκεια κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

### Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,350 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	31 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	12

Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση]

Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση]

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 °C έως +60 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	L 360x30x28

## HF-PERFORMER II Xtreme για λαμπτήρες TL5/TL-D


Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 61347-2-3
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση VDE-EMV

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγίας προϊόντος	HF-P Xt 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-P XT 236 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

Full EOC	871150091202230
Κωδικός παραγγελίας	91202230
Αρ. υλικού (12NC)	913700617866
Τοπικός κωδικός	HF-PXT236TLDEII
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500912022
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500912039

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

