



HF-Performer II Xtreme TL5/TL-D fényforrásokhoz

HF-P XT 236 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

A HF-Performer Xtreme a Philips egyedülálló X-technológiáját hasznosítja, mely a lámpáknak a legmagasabb megbízható élettartamot biztosítja, és extra-hosszú, megbízható élettartamot biztosít a HF rendszerekhez A2 energiatakarékosság index (CELMA EEI) mellett.

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,350 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	31 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, 12 B típus) (névleges)	

Kábelezés

Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kézibekötésre is]
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó [Alkalmas automatikus

	(ALF vagy ADS) és kézibekötésre is]
--	---

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	–25 és +60 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C

Mechanika és tokozás

Ház	L 360x30x28
-----	-------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energiahasonosítási index	A2
Biztonsági szabvány	IEC 61347–2–3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001

HF-Performer II Xtreme TL5/TL-D fényforrásokhoz

Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-P Xt 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknev	HF-P XT 236 TL-D EII 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091202230
Rendelési kód	91202230

Cikkszám (12NC)	913700617866
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500912022
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500912039

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

