



HF-PERFORMER II Xtreme pentru surse TL-D

HF-P XT 236 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme este o tehnologie X unică de la Philips care garantează cea mai mare durată de viață pentru lămpi și asigură o durată de viață extrem de îndelungată și fiabilă a sistemului HF cu un indice de eficiență energetică (CELMA EEI) A2.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire	0,350 ms
Vârf curent de pornire (max.)	31 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	12
Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]
Tip conector borne de ieșire	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	între -25 °C și 60 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C


Maximum T-case (max.)	75 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 360x30x28
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-P Xt 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-P XT 236 TL-D EII 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091202230
Cod de comandă	91202230
Număr material (12NC)	913700617866

HF-PERFORMER II Xtreme pentru surse TL-D

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500912022
Numărător SAP – Pachete per exterior	12

EAN/UPC – Cutie	8711500912039
-----------------	---------------

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

