



HF-PERFORMER II Xtreme pro TL-D

HF-P XT 158 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme je jedinečná technologie X společnosti Philips, jež pro světelné zdroje zaručuje nejvyšší doživotní spolehlivost a umožňuje dosahovat mimořádně dlouhé a spolehlivé životnosti systému HF s indexem energetické účinnosti (CELMA EEI) A2.


Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Maximální teplota (max.)	
Vstupní napětí	220 až 240 V	75 °C	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Mechanické a materiály	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Tělo	
Šířka náběhového proudu	0,270 ms	L 360x30x28	
Špička náběhového proudu (max.)	18 A	Certifikace a použití	
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28	Kód ochrany proti vniknutí	
Prodrátování		IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]	
Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	Index energetické účinnosti	
Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	A2	
Teplota okolí		Bezpečnostní standard	
Rozsah okolních teplot	-25 až 60 °C	IEC 61347-2-3	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C	Norma pro ochranu životního prostředí	
		ISO 14001	
		Certifikační značky	
		Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV	
		Označení a balení	
		Objednací název produktu	
		HF-P Xt 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	
		Celý název výrobku	
		HF-P XT 158 TL-D EII 220-240V 50/60HZ	
		Full EOC	
		871150091204630	
		Objednací kód	
		91204630	
		Číslo materiálu (12NC)	
		913700617966	
		Číslování SAP – počet v balení	
		1	
		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	
		8711500912046	

HF-PERFORMER II Xtreme pro TL-D

Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500912053

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

