



HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme is een unieke X-technologie van Philips die de hoogste levensduurbetrouwbaarheid garandeert voor lampen en die een extra lange en betrouwbare levensduur van het HF-systeem mogelijk maakt met een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom	0,350 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	31 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 60 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C


T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 360x30x28
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A2
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091206030
Bestelcode	91206030
Materiaalnr. (12NC)	913700618066

HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

Lokale code	HFPXT258TLDEII
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500912060
Numerator - Dozen per buitendoos	12

EAN/UPC - Case	8711500912077
----------------	---------------

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

