



HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme to unikalna technologia X firmy Philips, która gwarantuje najwyższą niezawodność podczas cyklu użytkowania lamp i pozwala na bardzo długą i niezawodną pracę systemów o wysokiej częstotliwości. Jej wskaźnik wydajności (CELMA EEI) to A2.

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Temperatura obudowy - trwałość		75 °C
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	użytkowa (Nom)		
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Maksymalna temperatura obudowy (Max)		75 °C
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz			
Szerokość prądu rozruchowego	0,350 ms	Mechanika i korpus		
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	31 A	Obudowa		L 360x30x28
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	12			
Okablowanie		Certyfikaty i zastosowania		
Złącze wejściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]	Kod stopnia ochrony		IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Złącze wyjściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]	Wskaźnik efektywności energetycznej		A2
		Norma bezpieczeństwa		IEC 61347-2-3
		Norma środowiskowa		ISO 14001
		Oznaczenia Certyfikatów		Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV
		Dane techniczne produktu		
		Nazwa produktu na zamówieniu		HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
		Pełna nazwa produktu		HF-P XT 258 TL-D EII 220-240V 50/60HZ
		Full EOC		871150091206030
		Kod zamówienia		91206030
		Materiał Nr (12NC)		913700618066
Temperatura				
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do 60°C			

HF-PERFORMER II Xtreme TL5/TL-D

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500912060
Numerator - Packs per outer box	12

EAN/UPC – Opakowanie	8711500912077
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

