



HF-Regulator II 1-10V TL5

HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

HF-driftdon för dimning med analog styrning (1-10 V) för TL5 HE/HO- och TL5 Eco-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,30 ms
Startströmstopp (max)	27 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
28	
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +50 °C

Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	1-10V
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 360x30x21
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091180330
Beskrivning av lokal kod	7981079
Beställningsnummer	91180330
Materialnummer (12NC)	913700619866
Lokal kod	7981079

HF-Regulator II 1-10V TL5

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500911803
Räknare – antal förpackningar per kartong	12

EAN/UPC – Hölje	8711500911810
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 114-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

