



HID-EXC til SOX

EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Elektroniske drivere til SOX-lyskilder – udviklet med henblik på energibesparelse og reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Bredde på startstrøm	0,15 ms
Indgangsstrøm (nom.)	0.30 A
Startstrømspids (maks.)	40 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	22

Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	10 m
Stiktype	Indsætning

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C

Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	L 280x39x28


Godkendelse og anvendelsesområde	
Sikkerhedsstandard	EN60928, 60926

Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat CB-certifikat

Produktdata	
Ordreproduktnavn	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Det fulde produktnavn	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006244430
Beskrivelse af lokal kode	2049051092
Ordrekode	06244430
Materialenr. (12NC)	913700621766
Lokal ordrekode	2049051092
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500062444
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500062451

HID-EXC til SOX

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

