



# PrimaVision Power para CDM

## HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

El equipo PrimaVision Power está diseñado para un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 100 y 150 W, idóneas donde es imprescindible una alta intensidad de luz.

### Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	350 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,50 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	50 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	6

Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2,0 m
Tipo de conector	Inserción

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	70 °C
Temperatura máxima (máx.)	80 °C

Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/I



Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV Certificado CB

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091287930
Código de pedido	91287930
Código 12NC	913700624466
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500912879
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500912886

## PrimaVision Power para CDM

### Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /1 CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206,0 mm	82,7 mm

