



# PrimaVision Power for CDM

## HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

L'alimentatore PrimaVision Power è concepito per le performance ottimali delle lampade CDM da 100 e 150 W ed è ideale per le applicazioni che richiedono luce ad alta intensità.



### Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	350 mA
Larghezza corrente di spunto	0,50 ms
Picco corrente di spunto (Max)	50 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	6
Cablaggio	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	2,0 m
Tipo connettore	Inserito
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	70 °C
Temp. massima involucro (Max)	80 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	/I

Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV Certificato CB
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091287930
Codice d'ordine	91287930
Codice materiale (12NC)	913700624466
Codice locale	HIDCPV150I
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500912879
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8711500912886

## PrimaVision Power for CDM

### Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /1 CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206,0 mm	82,7 mm

