



# HF-Régulation PL-T/C

## HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Ballast électronique compact et haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes PL-T, PL-C et PL-R


### Données du produit

| Fonctionnement et électricité                           |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Tension d'entrée                                        | 220 à 240 V    |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz    |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz     |
| Courant de fuite (max.)                                 | 0,5 mA         |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 0,35 ms        |
| Pic de courant d'appel (max.)                           | 27 A           |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 28             |
| Câblage                                                 |                |
| Type de connecteur bornes d'entrée                      | Insertion      |
| Type de connecteur bornes de sortie                     | Insertion      |
| Température                                             |                |
| Gamme de températures ambiantes                         | -20 °C à 50 °C |
| Durée de vie à la température du produit (nom.)         | 65 °C          |
| Température maximale du produit (max.)                  | 75 °C          |
| Commandes et gradation                                  |                |
| Interface de commande                                   | 1-10V          |
| Mécanique et boîtier                                    |                |
| Corps du luminaire                                      | S 123x79x33    |

| Approbation et application    |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Indice de protection          | IP20 [Protection des doigts]                   |
| Classe énergétique            | A1 BAT                                         |
| Norme de sécurité             | IEC 61347-2-3                                  |
| Norme environnementale        | ISO 14001                                      |
| Homologation                  | Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV |
| Données du produit            |                                                |
| Nom du produit de la commande | HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz       |
| Nom de produit complet        | HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz       |
| Code EOC                      | 872790080971800                                |
| Code de commande              | 80971800                                       |
| Code 12NC                     | 913700626666                                   |
| Code de commande local        | HFR12642PLTCEII                                |
| Quantité par pack             | 1                                              |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500880765                                  |
| Conditionnement par carton    | 12                                             |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8727900809718                                  |

# HF-Régulation PL-T/C

## Schéma dimensionnel



| Product                 | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|-------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HF-R 1 26-42 PL-T/C EII | 4,5 mm | 33,0 mm | 123,0 mm | 111,0 mm | 79,0 mm | 67,0 mm |
| 220-240V 50/60Hz        |        |         |          |          |         |         |

