



# Primaline Halogen Transformers

## PRIMALINE 70 230-240V 50/60HZ

Philips Primaline é um transformador de halogéneo electrónico de alta frequência adequado para lâmpadas de halogéneo de baixa voltagem de 12 V. Oferece um desempenho ideal e foi construído com protecção contra sobrecarga e curto-circuito segundos as normas IEC e ENEC. Está disponível nas versões de 70, 105 e 150 W e é adequado para pequenas aplicações de halogéneo de iluminação descendente.

### Avisos e Segurança

- Transformer is not suitable for DC operation


### Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	230 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Temperatura	
Vida útil da caixa T (Nom.)	65 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	80 °C
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	SELV Marca CE Certificação ENEC

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Primaline 70 230-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	PRIMALINE 70 230-240V 50/60HZ
Código do produto completo	871150091266430
Código de encomenda	91266430
N.º material (I2NC)	913700627591
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500912664
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500912671

## Primaline Halogen Transformers

### Desenho dimensional



Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

