



Primaline Halogentransformator

PRIMALINE 70 230-240V 50/60HZ

Philips Primaline är en elektronisk HF-transformator för halogenlampor på 12 V. Den har förstklassiga prestanda och är konstruerad med överbelastnings- och kortslutningsskydd som uppfyller IEC- och ENEC-standarder. Den finns i 70, 105 och 150 W och passar i små halogendownlights.

Varning och Säkerhet

- Transformatorn lämpar sig inte för DC-drift


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Temperatur	
T-Case, livslängd (nom)	65 °C
T-Case max. (max)	80 °C
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	SELV CE-märkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Primaline 70 230-240V 50/60Hz

Fullständigt produktnamn	PRIMALINE 70 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091266430
Beskrivning av lokal kod	5280032
Beställningsnummer	91266430
Materialnummer (12NC)	913700627591
Lokal kod	5280032
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500912664
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500912671

Primaline Halogentransformator

Måttskiss



Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

