



Transformador Electronico Primaline para Lamparas Halogenas y Lamparas

PRIMALINE 105 230-240V 50/60HZ

Philips Primaline es un transformador halógeno electrónico de alta frecuencia, adecuado para lámparas halógenas de baja tensión de 12 V. Ofrece un rendimiento extraordinario y lleva integrada la protección contra sobrecarga y cortocircuito, conforme a las normas IEC y ENEC. Está disponible en versiones de 70, 105 y 150 W, y se adapta a las aplicaciones de downlights halógenas pequeñas.

Advertencias y seguridad

- El transformador no es apto para el funcionamiento con CC

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Temperatura	
Vida útil con temperatura (nom.)	65 °C
Temperatura máxima (máx.)	80 °C


Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	SELV Certificado CE Certificado ENEC
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Primaline 105 230-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	PRIMALINE 105 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091268830
Código de pedido	91268830
Código 12NC	913700627691

Transformador Electronico Primaline para Lamparas Halogenas y Lamparas

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500912688
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50

Embalaje con código EAN/UPC	8711500912695
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	C1	A1	B1
Primaline 105 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

