



Primaline halogentransformere

PRIMALINE 150 230-240V 50/60HZ

Philips Primaline er en elektronisk højfrekvenshalogentransformer, der er egnet til 12 V-lavspændingshalogenlamper. Den giver ultimativ ydeevne og er bygget med overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse iht. IEC- og ENEC-standarderne. Den fås i versioner med 70, 105 og 150 W og passer til små downlight-halogenanvendelsesområder.

Advarsler og sikkerhed

- Transformator er ikke egnet til DC-drift

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	230 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Temperatur	
T-kabinet, levetid (nom.)	65 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C


Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	SELV CE-mærkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Ordreprodukt navn	Primaline 150 230-240V 50/60Hz

Det fulde produkt navn	PRIMALINE 150 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091270130
Ordrekode	91270130
Materialenr. (12NC)	913700627791
Lokal ordrekode	2049050750
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500912701
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500912718

Primaline halogentransformere

Målskitse



Product	C1	A1	B1
Primaline 150 230-240V 50/60Hz	33 mm	145 mm	51 mm

