



HF-PERFORMER II Xtreme για λαμπτήρες TL5/TL-D

HF-P XT 249 TL5 EII 220-240V 50/60HZ

Βελτιώστε την ποιότητα της εφαρμογής με στιβαρή τεχνολογία της διάταξης οδήγησης. Το HF-Performer Xtreme είναι μια μοναδική τεχνολογία αιχμής X-technology της Philips που εγγυάται τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και την υψηλότερη αξιοπιστία κατά τη διάρκεια κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V	WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση]	
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz		
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,310 ms		
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	33 A		
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	12		
Καλωδίωση		Θερμοκρασία	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση]	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 °C έως +60 °C
		Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
		Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C
		Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
		Περιβλήμα	L 360x30x28

HF-PERFORMER II Xtreme για λαμπτήρες TL5/TL-D

Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 61347-2-3
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση VDE-EMV
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελας προϊόντος	HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-P XT 249 TL5 EII 220-240V 50/60HZ

Full EOC	871150091427930
Κωδικός παραγγελίας	91427930
Αρ. υλικού (12NC)	913700629866
Τοπικός κωδικός	HF-PXT249TL5EII
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500914279
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8711500914286

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

