



HF-PERFORMER EII Xtreme für TL-D/TL5 Lampen

HF-P XT 154 TL5 EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer II Xtreme besticht durch seine hohe Zuverlässig, sehr geringe Ausfallrate und hohe Energieeffizienz. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 (Xtra) und TL-D (Xtra/Xtreme) eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite	0,250 ms
Einschaltstrom (max.)	20 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28

Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]

Anschlussklemme sekundär	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]
--------------------------	--

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C
Gehäusetemperatur (Max)	75 °C

Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	L 360x30x28

Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Energieeffizienzindex	A2


HF-PERFORMER EII Xtreme für TL-D/TL5 Lampen

Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3
Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-P Xt 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-P XT 154 TL5 EII 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091429330

Bestellcode	91429330
Material-Nr. (12NC)	913700629966
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500914293
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500914309

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

