



HF-Performer II Xtreme para TL5/ TL-D

HF-P XT 254 TL5 EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme es la exclusiva tecnología Xtreme de Philips que garantiza la máxima fiabilidad de las lámparas durante su vida útil, y posibilita una alta fiabilidad y prolongada vida útil al sistema HF con un índice de eficiencia energética (CELMA EEI) de A2.

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción	0,310 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	33 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	12
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]
Terminales de salida de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]


Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	75 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	L 360x30x28
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de eficiencia energética	A2
Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-P Xt 254 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

HF-Performer II Xtreme para TL5/ TL-D

Nombre completo del producto	HF-P XT 254 TL5 EII 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091431630
Código de pedido	91431630
Código 12NC	913700630066
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500914316

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500914323

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 254 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

