



HF-PERFORMER EII Xtreme für TL-D/TL5 Lampen

HF-P XT 180 TL5 EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer II Xtreme besticht durch seine hohe Zuverlässigkeit, sehr geringe Ausfallrate und hohe Energieeffizienz. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 (Xtra) und TL-D (Xtra/Xtreme) eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Anschlussklemme sekundär	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Temperatur	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C
Einschaltstromweite	0,310 ms	Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C
Einschaltstrom (max.)	33 A	Gehäusetemperatur (Max)	75 °C
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	12	Mechanik und Gehäuse	
Verdrahtung		Gehäuse	L 360x30x28
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]	Genehmigung und Anwendung	
		Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
		Energieeffizienzindex	A2

HF-PERFORMER EII Xtreme für TL-D/TL5 Lampen


Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3
Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat

Produktdaten

Bestell-Produktname	HF-P Xt 180 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-P XT 180 TL5 EII 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091440830

Bestellcode	91440830
Material-Nr. (12NC)	913700630166
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500914408
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500914415

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 180 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

