



HF-PERFORMER EII Xtreme für TL-D/TL5 Lampen

HF-P XT 280 TL5 EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer II Xtreme besticht durch seine hohe Zuverlässigkeit, sehr geringe Ausfallrate und hohe Energieeffizienz. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 (Xtra) und TL-D (Xtra/Xtreme) eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik | | Anschlussklemme sekundär | |
|--|---|---|-------------------------------|
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V | WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung] | |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz | Temperatur | |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz | Umgebungstemperaturbereich | -25 °C bis 60 °C |
| Einschaltstromweite | 0,370 ms | Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom) | 75 °C |
| Einschaltstrom (max.) | 35 A | Gehäusetemperatur (Max) | 75 °C |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 8 | Mechanik und Gehäuse | |
| Verdrahtung | | Gehäuse | L 425x30x28 |
| Typ Anschlussklemme Eingang | WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung] | Genehmigung und Anwendung | |
| | | Schutzart (IP) | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| | | Energieeffizienzindex | A2 |

HF-PERFORMER EII Xtreme für TL-D/TL5 Lampen


| | |
|-----------------------|---|
| Sicherheitsstandard | IEC 61347-2-3 |
| Umweltnorm | ISO 14001 |
| Zeichen & Zertifikate | CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat |

Produktdaten

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Bestell-Produktname | HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | HF-P XT 280 TL5 EII 220-240V 50/60HZ |
| Gesamt-Produktcode | 871150091442230 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Bestellcode | 91442230 |
| Material-Nr. (12NC) | 913700630266 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500914422 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12 |
| EAN Umverpackung | 8711500914439 |

Abmessungsskizzen



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240V | 4,2 mm | 28,0 mm | 425,0 mm | 415,0 mm | 30,0 mm |

