



HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c er en slank og bæredygtig elektronisk højfrekvensforkobling til en lang række CFL-ni-anvendelser. Den er ideel til anvendelser, hvor der er behov for stor energieffektivitet. HF-Performer EII-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandards, og energibesparende drift (CELMA EEI A2). Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Startstrømspids (maks.)	18 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	28

Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	Indsætning
Stiktype, udgangsterminaler	Indsætning

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-25 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Indeks over energieffektivitet	A2
Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat


HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Produktdata

Ordreprodukt navn	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Det fulde produkt navn	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Full EOC	871150091397530
Beskrivelse af lokal kode	2049051869
Ordrekode	91397530
Materialenr. (12NC)	913700630766

Lokal ordrekode	2049051869
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500913975
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500913982

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

