



HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon för många olika CFL-tillämpningar. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer EII har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2).

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	18 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	Inlägg
Kopplingstypens utgångsterminal	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–25 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C

T-Case max. (max)	75 °C
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A2
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Fullständigt produktnamn	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Full EOC	871150091397530
Beskrivning av lokal kod	7981161

HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor

Beställningsnummer	91397530
Materialnummer (12NC)	913700630766
Lokal kod	7981161
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500913975

Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500913982

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

