



# HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

## HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til en hel rekke CFL-ni-applikasjoner. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer EII-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandards, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).

### Produktdata

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Drift og elektronikk</b>                                       |                  |
| Inngangsspenning                                                  | 220 til 240 V    |
| Line Frequency                                                    | 50 to 60 Hz      |
| Inngangsfrekvens                                                  | 50 til 60 Hz     |
| Startstrøm-bredde                                                 | 0,35 ms          |
| Startstrøm-topp (maks.)                                           | 31 A             |
| Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)                       | 12               |
| <b>Kabling</b>                                                    |                  |
| Koblingstype på inngangsterminaler                                | Innlegg          |
| Koblingstype, utgangsterminaler                                   | Innlegg          |
| <b>Temperatur</b>                                                 |                  |
| Omgivelsestemperatur                                              | -25 °C til 50 °C |
| Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.) | 75 °C            |


|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Maksimal temperatur for innfatningen (maks) | 75 °C                                         |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b>           |                                               |
| Ingress beskyttelseskode                    | IP20 [Fingerbeskyttet]                        |
| Energieffektivitet                          | A2                                            |
| Sikkerhetsstandard                          | IEC 61347-2-3                                 |
| Miljøstandard                               | ISO 14001                                     |
| Godkjenningsmerker                          | CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat |
| <b>Produktdata</b>                          |                                               |
| Produktnavn for bestilling                  | HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V       |
| Fullstendig produktnavn                     | HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V       |
| Full EOC                                    | 871150091399930                               |
| Lokal kodebeskrivelse                       | 3381831                                       |

## HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Bestillingskode               | 91399930      |
| Materialenr. (12NC)           | 913700630866  |
| Lokal bestillingskode         | 3381831       |
| SAP-teller – antall per pakke | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks        | 8711500913999 |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| SAP-teller – pakker per utvendige | 12            |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500914019 |

### Målskisse



| Product                                     | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|---------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/<br>TL5C EII 220-240V | 4,5 mm | 30,0 mm | 103,0 mm | 93,5 mm | 67,0 mm | 57,5 mm |

