



# HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L

## HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V

Le ballast HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c est un ballast électronique haute fréquence compact et durable destiné à de nombreuses applications CFL-ni. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer EII se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2).

### Données du produit


| Fonctionnement et électricité                           |                |
|---|----------------|
| Tension d'entrée  | 220 à 240 V    |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz    |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz     |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 0.25 ms        |
| Pic de courant d'appel (max.)                           | 18 A           |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 28             |
| Câblage   |                |
| Type de connecteur bornes d'entrée                      | Insertion      |
| Type de connecteur bornes de sortie                     | Insertion      |
| Température   |                |
| Gamme de températures ambiantes                         | -25 °C à 50 °C |
| Durée de vie à la température du produit (nom.)         | 75 °C          |
| Température maximale du produit (max.)                  | 75 °C          |

| Approbation et application |  |
|----------------------------|--|
| Indice de protection       | IP20 [Protection des doigts]                   |
| Classe énergétique         | A2   |
| Norme de sécurité          | IEC 61347-2-3                                  |
| Norme environnementale     | ISO 14001                                      |
| Homologation               | Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV |

| Données du produit            |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V |
| Nom de produit complet        | HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V |
| Code EOC                      | 871150091409530                    |
| Code de commande              | 91409530                           |
| Code 12NC                     | 913700631266                       |
| Quantité par pack             | 1                                  |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500914095                      |
| Conditionnement par carton    | 12                                 |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8711500914101                      |

# HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L

## Schéma dimensionnel



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII<br>220-240V | 4.5 mm | 30.0 mm | 103.0 mm | 93.5 mm | 67.0 mm | 57.5 mm |

