



HF-R EII 1-10 V für TL5

HF-R 224 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz

Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L, PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Temperatur	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Lichtregelung und Dimmen	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Steuerungsschnittstelle	1-10V
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Mechanik und Gehäuse	
Einschaltstromweite	0,25 ms	Gehäuse	L 359x30x22
Einschaltstrom (max.)	27 A	Genehmigung und Anwendung	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Verdrahtung		Energieeffizienzindex	A1 BAT
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]	Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3
Anschlussklemme sekundär	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]	Umweltnorm	ISO 14001
		Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE- EMV-Zertifikat
		Produktdaten	
		Bestell-Produktname	HF-R 224 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz

HF-R EII 1-10 V für TL5

Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-R 224 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	871150091472930
Bestellcode	91472930
Material-Nr. (12NC)	913700633166
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500914729
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500914736

Abmessungsskizzen

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 224 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	30 mm

