



Certaline Halogen Transformers

CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ

Philips Certaline je elektronický halogenový transformátor pro nízkonapěťové halogenové žárovky. K dispozici je ve verzích 60/105/150 W.

Varování a bezpečnost

- Transformátor není možné provozovat na stejnosměrném napětí


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Teplota okolí	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	65 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C
Certifikace a použití	
Certifikační značky	SELV Značka CE Označení VDE

Označení a balení	
Objednací název produktu	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091378430
Objednací kód	91378430
Číslo materiálu (12NC)	913700633891
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500913784
Číslování SAP – balení v krabici	100
Pouzdro – EAN/UPC	8711500913791

Certaline Halogen Transformers

Rozměrové výkresy



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22,0 mm	107,0 mm	32,0 mm

