




Certaline Halogen Transformatoren

CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ

Certaline ist ein elektronischer Halogen-Transformator für Niedervolt-Halogenlampen (12 V DC). In seinen verschiedenen Ausführungen und mit seinem kompakten Design ist er die ideale Lösungen für alle Standardanwendungen.

Hinweise

- Der Transformator ist nicht für den Gleichstrombetrieb geeignet.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Temperatur	
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	65 °C
Gehäusetemperatur (Max)	75 °C
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	SELV CE-Kennzeichnung VDE-Kennzeichnung

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091378430
Bestellcode	91378430
Material-Nr. (12NC)	913700633891
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500913784
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500913791

Certaline Halogen Transformatoren

Abmessungsskizzen



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22,0 mm	107,0 mm	32,0 mm

