



# Transformateur Certaline

## CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ

Philips Certaline est un transformateur halogène électronique pour lampes halogènes à basse tension. Il est disponible en versions de 60/105/150 W.

### Mises en garde et sécurité

- Transformer is not suitable for DC operation

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Température	
Durée de vie à la température du produit (nom.)	65 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C


  

Approbation et application	
Homologation	SELV Marquage CE Marquage VDE

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ
Code EOC	871150091378430
Code de commande	91378430
Code 12NC	913700633891
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500913784
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500913791

# Transformateur Certaline

## Schéma dimensionnel



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22,0 mm	107,0 mm	32,0 mm

