



Certaline halogentransformere

CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ

Philips Certaline er en elektronisk halogentransformer til lavspændingshalogenlamper. Den fås i versioner med 60/105/150 W.

Advarsler og sikkerhed

- Transformator er ikke egnet til DC-drift


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	230 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Temperatur	
T-kabinet, levetid (nom.)	65 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	SELV CE-mærkning VDE-mærkning
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Certaline 105W 230-240V 50/60Hz

Det fulde produkt navn	CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091380730
Ordrekode	91380730
Materialenr. (12NC)	913700633991
Lokal ordrekode	2049050776
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500913807
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8711500913814

Certaline halogentransformere

Målskitse



Product	C1	A1	B1
Certaline 105W 230-240V 50/60Hz	19,5 mm	146,0 mm	50,0 mm

