



Transformateur Certaline

CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ

Philips Certaline est un transformateur halogène électronique pour lampes halogènes à basse tension. Il est disponible en versions de 60/105/150 W.

Mises en garde et sécurité

- Transformer is not suitable for DC operation

Données du produit

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Température

Durée de vie à la température du produit (nom.)	65 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C

Approbation et application

Homologation	SELV Marquage CE Marquage VDE
--------------	-------------------------------


Données du produit

Nom du produit de la commande	Certaline 105W 230-240V 50/60Hz
-------------------------------	---------------------------------

Nom de produit complet	CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ
Code EOC	871150091380730
Code de commande	91380730
Code 12NC	913700633991
Code de commande local	CERTALINE105
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500913807
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500913814

Transformateur Certaline

Schéma dimensionnel



Product	C1	A1	B1
Certaline 105W 230-240V 50/60Hz	19,5 mm	146,0 mm	50,0 mm

