



# Certaline Halogen Transformers

## CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ

Philips Certaline er en elektronisk halogentransformator for halogenlamper med lav spenning. Den leveres i utgaver på 60/105/150 W.

### Warnings and safety

- Transformator er ikke egnet for DC drift

### Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Temperatur	
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	65 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C


Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	SELV CE-merke VDE-merke

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Certaline 105W 230-240V 50/60Hz

Fullstendig produktnavn	CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091380730
Bestillingskode	91380730
Materialenr. (12NC)	913700633991
Lokal bestillingskode	3310036
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500913807
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8711500913814

## Certaline Halogen Transformers

### Målskisse



Product	C1	A1	B1
Certaline 105W 230-240V 50/60Hz	19,5 mm	146,0 mm	50,0 mm

