



Transformatory Certaline

CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ

Certaline firmy Philips to transformator elektroniczny do niskonapięciowych lamp halogenowych. Dostępne również w wersjach 60/105/150 W.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Nie nadaje się do pracy z prądem stałym


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Temperatura	
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	65 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	SELV Znak CE Znak VDE

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Certaline 105W 230-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091380730
Kod zamówienia	91380730
Materiał Nr (12NC)	913700633991
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500913807
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC - Opakowanie	8711500913814

Transformatory Certaline

Rysunki techniczne



Product	C1	A1	B1
Certaline 105W 230-240V 50/60Hz	19,5 mm	146,0 mm	50,0 mm

