



Certaline Halogen Transformers

CERTALINE 150W 230-240V 50/60HZ

Philips Certaline er en elektronisk halogentransformator for halogenlamper med lav spenning. Den leveres i utgaver på 60/105/150 W.

Warnings and safety

- Transformator er ikke egnet for DC drift


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Temperatur	
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	65 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	SELV CE-merke VDE-merke
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Certaline 150W 230-240V 50/60Hz

Fullstendig produktnavn	CERTALINE 150W 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091385230
Bestillingskode	91385230
Materialenr. (12NC)	913700634091
Lokal bestillingskode	3310037
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500913852
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500913869

Certaline Halogen Transformers

Målskisse



Product	C1	A1	B1
Certaline 150W 230-240V 50/60Hz	36,0 mm	180,0 mm	46,0 mm

