



HID-SDU voor lichtregelsystemen

SDU 01/H 220-240V 50/60Hz

Interface voor een dubbele bediening van elektronische voorschakelapparaat met 1-10V dimming met een 230V geschakeld lijnsignaal

Waarschuwingen en veiligheid

• IMPORTANT: Electronic gear is no longer galvanically isolated when SDU is connected to the dim input


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrading	
Connectortype	Schroef
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 60 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	Control-line
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	STUD-89

Keurmerken en classificaties	
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-11
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	SDU-01/H 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	SDU 01/H 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790080084500
Bestelcode	80084500
Materiaalnr. (12NC)	913700637066
Lokale code	SDU01H
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500880802
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8727900800845

HID-SDU voor lichtregelsystemen

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SDU-01/H 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	89,0 mm	70,0 mm	41,0 mm

