



HID-PrimaVision CDM Xt

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Highly reliable electronic drivers for medium-wattage lamps: 80,000 hours lifetime for the Xtreme version and 50,000 hours for the non-Xtreme versions

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Indgangsstrøm (nom.)	1.53 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	4

Ledningsføring

Stiktype	Indsætning
----------	------------

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 °C til 55 °C
----------------------------	------------------

Mekanik og armaturhus

Armaturhus	/S
------------	----

Godkendelse og anvendelsesområde

Sikkerhedsstandard	EN60928, 60926
--------------------	----------------


Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat CB-certifikat

Produktdata

Ordreproduktnavn	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produktnavn	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790084311800
Beskrivelse af lokal kode	2049073669
Ordrekode	84311800
Materialenr. (12NC)	913700639466
Lokal ordrekode	2049073669
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500880888
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8727900843118

HID-PrimaVision CDM Xt

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

