



PrimaVision for CDM Elite MW

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Highly reliable electronic drivers for medium-wattage lamps: 80,000 hours lifetime for the Xtreme version and 50,000 hours for the non-Xtreme versions

Produktdata


Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Inngangsstrøm (nom.)	1.53 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	4
Kabling	
Tilkoblingstype	Innlegg
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 55 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/S
Godkjenning og bruksområde	
Sikkerhetsstandard	EN60928, 60926

Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat CB-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790084311800
Lokal kodebeskrivelse	3381122
Bestillingskode	84311800
Materialenr. (12NC)	913700639466
Lokal bestillingskode	3381122
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500880888
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8727900843118

PrimaVision for CDM Elite MW

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

