

HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanloopstroom (max.)	15 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24

Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Connectortype	Insert

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	Independent

Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089060000
Bestelcode	8711500881632
Materiaalnr. (12NC)	913700646266
Lokale code	PVM020ICDMNG
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500881632
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8727900890600

HID-PrimaVision Mini CDM

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /1 CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

