



AspiraVision Compact für CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

HID-AspiraVision ist das neue, innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM-Lampen. Die kürzlich ergänzte Umschaltfunktion bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da das Betriebsgerät jetzt auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen eingestellt werden kann. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0,25 mA
Einschaltstromweite	10 ms
Eingangsstrom (Nom)	0.45 A
Einschaltstrom (max.)	8 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	32

Verdrahtung

Kabellänge von Gerät zu Lampe	2 m
Anschlusstyp	Einsatz

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	-

Mechanik und Gehäuse

Gehäuse	/I
---------	----

Genehmigung und Anwendung

Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-Zertifikat CB-Zertifikat VDE-EMV-Kennzeichnung
-----------------------	--

Produktdaten



Bestell-Produktname	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790088522400
Bestellcode	88522400
Material-Nr. (12NC)	913700646666
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500881649
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12

AspiraVision Compact für CDM

EAN Umverpackung

8727900885224

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

