



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Το AspiraVision είναι το σήμα υπεροχής σε ό,τι αφορά την τεχνολογία ηλεκτρονικού εξοπλισμού HID – υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους, ελαφρύ και εύχρηστο, με επιπλέον χαρακτηριστικά για βέλτιστη απόδοση με λαμπτήρες CDM των 35, 50 και 70 W. Η λειτουργία μεταγωγής που προστέθηκε πρόσφατα παρέχει μέγιστη ευελιξία στους χρήστες, ενσωματώνοντας τρεις διαφορετικές επιλογές τιμών ισχύος, σε μια μόνο διάταξη οδήγησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0.25 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	10 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	0.45 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	8 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	32

Καλωδίωση

Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2 m
Τύπος βύσματος	Ενθεμα

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +55 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβάλλοντος (ονομ.)	80 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Διασύνδεση ελέγχου	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	/I


Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση VDE Πιστοποίηση CB Σήμανση VDE-EMC

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088522400
Κωδικός παραγωγέας	88522400
Αρ. υλικού (12NC)	913700646666
Τοπικός κωδικός	HID-AVC70/I
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881649

AspiraVision Compact for CDM

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900885224

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

