



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Az AspiraVision a HID elektronikus előtétetek technológiájának felsőfokát jelenti. Kompakt, könnyű, egyszerűen használható, és plusz funkciókat tartalmaz a 35, 50 illetve 70 W-os CDM-lámpák optimális működtetéséhez. A nemrég hozzáadott kapcsolási funkció rugalmasságot biztosít a használók számára azzal, hogy egyetlen vezérlővel háromféle teljesítményű fényforrás használható.

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,25 mA
Induló áramlökés szélessége	10 ms
Bemeneti áramerősség (névleges)	0.45 A
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	8 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	32

Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2 m
Csatlakozó típusa	Betét

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és +55 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	80 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Vezérlőfelület	-

Mechanika és tokozás	
Ház	/I



Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE tanúsítvány CB tanúsítvány VDE-EMC jelölés

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-AV C 70 /I CDM 220–240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-AV C 70 /I CDM 220–240V 50/60Hz
Full EOC	872790088522400
Rendelési kód	88522400
Cikkszám (12NC)	913700646666
Számláló – mennyiség csomagonként	1

AspiraVision Compact for CDM

EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881649
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900885224

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

